



## Principales

Gamme de produit	Multifix
Nom du produit	Multifix Air
Type de produit ou équipement	Boîtier d'appareil
Application	Pour installation sans échange d'air
Présentation du produit	Sans couvercle

## Complémentaires

Destination du produit	20 A prise de courant 32 A prise de courant
Fonctions disponibles	Système anti-rotation Plus de place pour les câbles
Nombre de postes	1 poste
Mode de fixation	Par vis
Matière	PP/TPE
Tenue mécanique	Étanche à l'air Tenue au feu
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9010)
Entrée de câble	2 prédécoupes tube de 16...20 mm 2 prédécoupes tube de 20...25 mm
Entraxe	71 mm
Diamètre/profondeur du foret	85 mm 47 mm
Distance entre supports	78 mm
Hauteur	88 mm
Largeur	84 mm
Profondeur	47 mm

## Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...60 °C
Degré de protection (IP)	IP40
Tenue au feu	850 °C
Normes	EN 60670-1

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui

---

Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

---