



## Principales

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Gamme de produit              | Mureva                             |
| Type de produit ou équipement | Conduit rigide                     |
| Forme                         | Non tulipé                         |
| Fonctions disponibles         | Fonction GT                        |
| Emplacement de montage        | À l'extérieur<br>Intérieur         |
| Section nominale              | 109 mm²                            |
| Diamètre                      | Externe: 16 mm<br>Interne: 11,8 mm |
| Nuance de la couleur          | Noir (RAL 9005)                    |
| Longueur                      | 3 m                                |

## Complémentaires

|                                        |                                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résistance à la compression            | 1,25 N                                                                                                |
| Matière                                | Plastique                                                                                             |
| Quantité du lot                        | 75 m                                                                                                  |
| Température ambiante de fonctionnement | -45...120 °C                                                                                          |
| Normes                                 | CEI 60754-1<br>NF F 16-102<br>CEI 61386<br>EN 50267-2-2<br>EN 50267-2-1<br>NF F 16-101<br>CEI 60754-2 |

## Environnement

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Degré de protection IP          | IP41 avec kit de juxtaposition |
| Tenue aux chocs (IK)            | IK10                           |
| Certifications du produit       | CSTB[RETURN]NF                 |
| Caractéristique d'environnement | Non propagateur de flamme      |
| Tenue à la flamme               | M2                             |
| Niveau ou classe                | F1                             |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                    |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                  |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                       |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                    |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                 |