



Principales

Gamme de produit	Multifix
Nom du produit	Multifix Air
Type de produit ou équipement	Boîtier de plafond
Application	Installation étanche à l'air
Présentation du produit	Avec couvercle dépassant et prise d'éclairage douille E27
Équipement inclus	Fiche DCL 2P+T 6A/250 VAC Prise d'éclairage avec douille E27 Crochet Prise DCL IPX4
Quantité du lot	Lot de 100

Complémentaires

Fonctions disponibles	Système anti-rotation
Nombre de postes	1 poste
Mode de fixation	Par vis
Matière	PC (polycarbonate)/ABS (acrylonitrile butadiène-styrène) ABS (acrylonitrile butadiène styrène) PA (polyamide) 6.6 PP (polypropylène)/ETP (élastomère thermoplastique)
Tenue mécanique	Étanche à l'air Tenue au feu
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9010)
Entrée de câble	2 entrée défonçable tube de 16...20 mm 2 entrée défonçable tube de 20...25 mm
Diamètre/profondeur du foret	67 mm 50 mm
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	49 mm

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-5...60 °C
Degré de protection (IP)	IP40
Tenue au feu	850 °C
Normes	EN 60670-1

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

