



Principales

Gamme	Multifix
Type de produit ou équipement	Boîtes d'encastrement
Présentation du produit	Sans couvercle

Complémentaires

Nombre de postes	3 postes
Mode de fixation	Par vis et griffes
Nuance de la couleur	Blanc polaire
Entrée de câble	10 entrée défonçable diamètre : 20 mm 3 entrée défonçable diamètre : 16 mm
Hauteur	67 mm
Largeur	201 mm
Profondeur	40 mm
Diamètre	67 mm

Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
--------------------------	------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises