



Principales

Gamme	Rapstrap
Type de produit ou équipement	Serre-câble détachable
Application	Installation
Mode d'installation	Pincé
Couleur	Noir

Complémentaires

Charge maximum	10 kg
Taille du paquet	< 5 mm > 80 mm
Matière	Élastomère polyuréthane
Langue du manuel utilisateur	Espagnol Français Portugais Néerlandais Anglais
Epaisseur	1,25 mm
Longueur	300 mm
Largeur	10 mm
Quantité du lot	Lot de 24
Type d'emballage	Sac plastique avec trou Euro

Environnement

Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-20...60 °C sans charge -68 °C point de fragilité
Tenue à la flamme	HB se conformer à UL 94
Caractéristique d'environnement	Résistance limitée à l'exposition prolongée aux UV

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
-------------------	--