



Principales

Gamme de produit	Mureva
Type de produit ou équipement	T-section
Compatibilité de gamme	Mureva TUBE Mureva T-section
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Quantité par emballage	50 pièces

Complémentaires

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Conditions d'utilisation	Intérieur/extérieur
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)
Résistance à l'écrasement	750 N/m
Diamètre intérieur	21,3 mm
Diamètre extérieur	25 mm

Environnement

Température de fonctionnement	-5...60 °C
Labels qualité	NF
Normes	EN 50086-2-1 EN 61386-21 : 2004
Caractéristique d'environnement	Non propagateur de flamme
Classe IP	IP40
Classe IK	IK07

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises