



Principales

Gamme	Mureva
Gamme de produit	Mureva lights
Type de produit ou équipement	Projecteur
Application	Entrepôts et parkings Résidentiel Support d'appareil média Zones publiques Éclairage de sécurité Stades et arènes

Complémentaires

Type d'installation	Extérieure
Puissance totale du système	50 W
Source lumineuse	LED
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA
Facteur de puissance	0,9
Indice de rendu des couleurs	R _a =80
Flux lumineux	5000 lm
Durée de vie de l'ampoule	50000 H
Température de couleur	6500 K
Nuance de la couleur	Noir
Équipement inclus	Détecteur
Classe d'isolation électrique	Classe F
Angle du faisceau	110 °
Forme	Rectangulaire
Hauteur	215,4 mm
Largeur	221,4 mm
Profondeur	31 mm
Poids du produit	1,06 kg

Environnement

Caractéristique d'environnement	Étanche
Degré de protection (IP)	IP44
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Température ambiante de fonctionnement	-30...45 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Yes
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
