



### Principales

Gamme	Mureva
Gamme de produit	Mureva lights
Type de produit ou équipement	Projecteur
Application	Entrepôts et parkings Résidentiel Support d'appareil média Zones publiques Éclairage de sécurité Stades et arènes

### Complémentaires

Type d'installation	Extérieure
Puissance totale du système	150 W
Source lumineuse	LED
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA
Facteur de puissance	0,9
Indice de rendu des couleurs	R <sub>a</sub> =80
Flux lumineux	18000 lm
Durée de vie de l'ampoule	50000 H
Température de couleur	6500 K
Nuance de la couleur	Noir
Équipement inclus	Détecteur
Classe d'isolation électrique	Classe E
Angle du faisceau	110 °
Forme	Rectangulaire
Hauteur	342,0 mm
Largeur	278,0 mm
Profondeur	61,0 mm
Poids du produit	4,05 kg

### Environnement

Caractéristique d'environnement	Étanche
Degré de protection (IP)	IP65
Tenue aux chocs (IK)	IK06
Température ambiante de fonctionnement	-30...45 °C

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Yes
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

---

Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>

---