



Principales

Gamme	Thorsman
Gamme de produit	Thorsman Hand Light
Type de produit ou équipement	Éclairage
Source lumineuse	LED

Complémentaires

Type d'installation	Extérieure
Tension assignée de service (Us)	3,7 V
Puissance d'emploi en W	3 W
Type de pile	1,6 Ah x lithium 3,7 V 4 H 5 h
Flux lumineux	250 lm
Température de couleur	6000...7000 K
Matière	Plastique
Équipement inclus	Détecteur
Poids du produit	175 g

Environnement

Degré de protection (IP)	IP54
Tenue aux chocs (IK)	IK07
Température ambiante de fonctionnement	-10...40 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Yes
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.