



### Principales

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Gamme de produit                  | OptiLine 45              |
| Système d'installation de câblage | Jonction                 |
| Type de produit                   | T de dérivation          |
| Couleur                           | Blanc polaire (RAL 9003) |
| Quantité du paquet 1 / Unité      | Lot de 1                 |

### Complémentaires

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Matériau de partage           | Plastique  |
| Coupe transversale de partage | 75 x 55 mm |
| Mode de fixation              | Clipsé     |
| Matière du produit            | PC/ABS     |
| Longueur                      | 97 mm      |
| Hauteur                       | 42 mm      |
| Largeur                       | 57 mm      |

### Environnement

|                               |                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes                        | 73/23/EEC<br>93/68/EEC<br>EN 50085-1 :2005<br>EN 50085-1 :2013/A1<br>EN 50085-2-1 :2006<br>EN 50085-2-1 :2011/A1 |
| Température de fonctionnement | -25...60 °C                                                                                                      |
| Degré de protection (IP)      | IP40                                                                                                             |
| Tenue aux chocs (IK)          | IK07                                                                                                             |

### Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                |
| Régulation REACh                    | <a href="#">Déclaration REACh</a>                                                                    |
| Sans SVHC REACh                     | Oui                                                                                                  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                  |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                       |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                    |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                 |