




Principales

Gamme de produit	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Jonction
Type de produit	Courbure 90°
Couleur	Aluminium métallique
Quantité du paquet 1 / Unité	Lot de 1

Complémentaires

Matériau de partage	Aluminium
Coupe transversale de partage	75 x 55 mm
Mode de fixation	Vis Clipsé
Matière du produit	PC/ABS peint
Longueur	102 mm
Hauteur	102 mm
Largeur	57 mm

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1 :2005 EN 50085-1 :2013/A1 EN 50085-2-1 :2006 EN 50085-2-1 :2011/A1 NF C 68-102
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP30
Tenue aux chocs (IK)	IK07

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises