



Principales

Gamme de produit	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Jonction
Type de produit	Couvercle avant
Couleur	Blanc polaire (RAL 9003)
Quantité du paquet 1 / Unité	24 m

Complémentaires

Matériau de partage	Plastique
Coupe transversale de partage	185 x 55 mm 165 x 55 mm 75 x 55 mm 95 x 55 mm 140 x 55 mm
Mode de fixation	Clipsé
Matière du produit	PVC (chlorure de polyvinyle)
Longueur	2000 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	16 mm

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1 :2005 EN 50085-1 :2013/A1 EN 50085-2-1 :2006 EN 50085-2-1 :2011/A1
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP40
Tenue aux chocs (IK)	IK07

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises