



Principales

Gamme de produit	OptiLine 45 OptiLine 70
Système d'installation de câblage	Jonction
Type de produit	Cloison de séparation
Couleur	Blanc (RAL 9010)
Quantité du paquet 1 / Unité	24 m

Complémentaires

Matériau de partage	Plastique Aluminium
Coupe transversale de partage	75 x 55 mm 120 x 55 mm 165 x 55 mm 95 x 55 mm 155 x 55 mm 140 x 55 mm 185 x 55 mm 80 x 55 mm
Mode de fixation	Clipsé
Matière du produit	PVC (chlorure de polyvinyle)
Longueur	1000 mm
Hauteur	17 mm
Largeur	47 mm

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1 :2005 EN 50085-1 :2013/A1 EN 50085-2-1 :2006 EN 50085-2-1 :2011/A1 NF C 68-102
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP30

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises