



### Principales

Système d'installation de câblage	Boîtier de prises Jonction Colonnnette Pôle
Type de produit ou équipement	Appareil de mise à la terre

### Complémentaires

Type de pôle	À deux faces À une face
Type de borne	À deux faces À une face
Type de compartiment câbles	Kit coffret de branchement
Présentation du produit	Vide
Quantité du lot	Lot de 20
Matériau de partage	Aluminium
Coupe transversale de partage	75 x 55 mm 155 x 55 mm 165 x 55 mm 185 x 55 mm 120 x 55 mm 140 x 55 mm 95 x 55 mm 80 x 55 mm
Compatibilité produit	Altira outil de câblage Unica outil de câblage
Finition de surface	Anodisé Laqué
Mode de fixation du pôle	Installé par compression Installation mobile
Matière	Acier
Longueur	9 mm
Hauteur	9 mm
Largeur	9 mm
Segment de marché	Résidentiel Petit commerce

### Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1 :2005 EN 50085-2-1 :2002 NF C 68-102
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP30

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises