



### Principales

Gamme de produit	OptiLine 70 OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Jonction
Type de produit	Joints internes et élément de mise à la terre
Quantité du paquet 1 / Unité	Lot de 10

### Complémentaires

Matériau de partage	Plastique Aluminium
Coupe transversale de partage	140 x 55 mm 185 x 55 mm 80 x 55 mm 95 x 55 mm 155 x 55 mm 120 x 55 mm 165 x 55 mm 75 x 55 mm
Matière du produit	Zinc non traité
Longueur	26 mm
Hauteur	4 mm
Largeur	6 mm

### Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1 :2005 EN 50085-1 :2013/A1 EN 50085-2-1 :2006 EN 50085-2-1 :2011/A1 NF C 68-102
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP30

### Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises