



Principales

Gamme de produit	OptiLine 70
Système d'installation de câblage	Jonction
Type de produit	Embout
Couleur	Blanc polaire (RAL 9003)
Quantité du paquet 1 / Unité	Lot de 2

Complémentaires

Matériau de partage	Plastique
Coupe transversale de partage	120 x 55 mm
Mode de fixation	Clipsé Vis
Matière du produit	PC/ABS
Longueur	21 mm
Hauteur	124 mm
Largeur	56 mm

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1 :2005 EN 50085-1 :2013/A1 EN 50085-2-1 :2006 EN 50085-2-1 :2011/A1 NF C 68-102
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP40
Tenue aux chocs (IK)	IK07

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises