



Principales

Gamme de produit	OptiLine 70
Système d'installation de câblage	Jonction
Type de produit ou équipement	Installation du système de gaines
Nuance de la couleur	Blanc polaire (RAL 9003)
Quantité du lot	8 m

Complémentaires

Matériau de partage	Plastique
Coupe transversale de partage	155 x 55 mm
Séparation de compartiments	2 compartiments
Mode de fixation	Par vis
Dimension de l'ouverture frontale	70 mm
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)
Longueur	2000 mm
Hauteur	155 mm
Largeur	55 mm

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1 :2005 EN 50085-2-1 :2002
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP40
Tenue aux chocs (IK)	IK07

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises