Principales

Gamme de produit	OptiLine 70
Système d'installation de câblage	Jonction
Type de produit ou équipement	Installation du système de gaines
Nuance de la couleur	Naturel
Quantité du lot	4 m
Segment de marché	Résidentiel Petit commerce

Complémentaires

Matériau de partage	Aluminium	
Coupe transversale de partage	155 x 55 mm	_
Séparation de compartiments	2 compartiments	_
Emplacement de montage	Interne	_
Mode de fixation	Par vis	_
Dimension de l'ouverture frontale	70 mm	_ :
Matière	Aluminium anodisé	_
Longueur	2000 mm	
Hauteur	155 mm	_
Largeur	55 mm	_ :

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-2560 °C
Degré de protection (IP)	IP40

Durabilité de l'offre

Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive
	européenne RoHS) 🚰 Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	☑ Oui
Règlement RoHS chinois	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises