



## Principales

Gamme de produit	OptiLine 70
Système d'installation de câblage	Jonction
Type de produit	Couvercle avant
Couleur	Blanc polaire (RAL 9003)
Quantité du paquet 1 / Unité	24 m

## Complémentaires

Matériau de partage	Plastique
Coupe transversale de partage	120 x 55 mm 185 x 55 mm 80 x 55 mm 155 x 55 mm 95 x 55 mm
Mode de fixation	Clipsé
Matière du produit	PVC (chlorure de polyvinyle)
Longueur	2000 mm
Hauteur	71 mm
Largeur	13 mm

## Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1 :2005 EN 50085-1 :2013/A1 EN 50085-2-1 :2006 EN 50085-2-1 :2011/A1 NF C 68-102
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP40
Tenue aux chocs (IK)	IK07

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

