



Principales

Système d'installation de câblage	Jonction
Type de produit ou équipement	Agrafe de retenue de câbles

Complémentaires

Nuance de la couleur	Bleu (NCS S 3050-R90B)
Quantité du lot	Lot de 5
Matériau de partage	Aluminium Plastique
Coupe transversale de partage	120 x 55 mm 185 x 55 mm 155 x 55 mm 95 x 55 mm 80 x 55 mm
Mode de fixation	Clipsé
Matière	Polyamide
Longueur	25 mm
Hauteur	42 mm
Largeur	48 mm
Segment de marché	Petit commerce Résidentiel

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1 :2005 EN 50085-2-1 :2002 NF C 68-102
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP40

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises