



Principales

Gamme de produit	OptiLine 70
Système d'installation de câblage	Jonction
Type de produit	Élément de joint interne
Couleur	Blanc (RAL 9010)
Quantité du paquet 1 / Unité	Lot de 10

Complémentaires

Matériau de partage	Aluminium Plastique
Coupe transversale de partage	185 x 55 mm 80 x 55 mm 155 x 55 mm 120 x 55 mm 95 x 55 mm
Matière du produit	PC/ABS
Longueur	100 mm
Hauteur	4 mm
Largeur	39 mm

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1 :2005 EN 50085-1 :2013/A1 EN 50085-2-1 :2006 EN 50085-2-1 :2011/A1 NF C 68-102
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP40
Tenue aux chocs (IK)	IK07

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises