



### Principales

Gamme de produit	OptiLine 70
Système d'installation de câblage	Pôle Jonction
Type de produit	Adaptateur
Matériau de partage	Plastique Aluminium
Type de pôle	À une face À deux faces
Coupe transversale de partage	185 x 55 mm 95 x 55 mm 155 x 55 mm 80 x 55 mm 120 x 55 mm
Adapté pour	Unica outil de câblage
Finition de surface	Anodisé
Mode de fixation du pôle	Installation mobile Installé par compression

### Complémentaires

Nombre de modules	3 modules
Couleur	Blanc polaire (RAL 9003)
Mode de fixation	Clipsé
Matière du produit	PC/ABS
Quantité du paquet 1 / Unité	Lot de 1
Longueur	185 mm
Hauteur	73 mm
Largeur	28 mm

### Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1 :2005 EN 50085-2-1 :2002
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP21

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

