



## Principales

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Gamme                             | OptiLine                 |
| Nom du produit                    | OptiLine 45              |
| Système d'installation de câblage | Pôle                     |
| Type de produit                   | Pôle                     |
| Type de pôle                      | À une face               |
| Finition de surface               | Laqué                    |
| Mode de fixation du pôle          | Installé par compression |

## Complémentaires

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Information complémentaire        | Réglage de la fixation de plafond 400 mm |
| Couleur                           | Blanc polaire (RAL 9003)                 |
| Dimension de l'ouverture frontale | 45 mm                                    |
| Matière                           | Aluminium laqué                          |
| Quantité du paquet 1 / Unité      | Lot de 1                                 |
| Hauteur                           | 3500...3900 mm                           |
| Profondeur                        | 89 mm                                    |
| Largeur                           | 68 mm                                    |

## Environnement

|                               |                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes                        | 73/23/EEC<br>93/68/EEC<br>EN 50085-1 :2005<br>EN 60598-2-2<br>CEI 1084-2-4<br>NF C 68-102<br>SS 424 10 32 |
| Température de fonctionnement | -25...60 °C                                                                                               |
| Degré de protection (IP)      | IP40                                                                                                      |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                 |
| Régulation REACH                    | Déclaration REACH                                                                     |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                   |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE |
| Régulation RoHS Chine               | Déclaration RoHS Pour La Chine                                                        |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui                                                                                   |
| Profil environnemental              | Profil Environnemental Du Produit                                                     |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                  |