



### Principales

Gamme	OptiLine
Nom du produit	OptiLine 45
Forme	Ovale
Système d'installation de câblage	Pôle
Type de produit	Pôle
Présentation du produit	Vide
Type de pôle	À deux faces
Finition de surface	Anodisé
Mode de fixation du pôle	Installé par compression
Réglage	Réglable en hauteur: 400 mm

### Complémentaires

Information complémentaire	Réglage de la fixation de plafond 400 mm
Couleur	Naturel
Dimension de l'ouverture frontale	45 mm
Matière	Aluminium anodisé
Quantité du paquet 1 / Unité	Lot de 1
Hauteur	3100...3500 mm
Profondeur	90 mm
Largeur	116 mm
Type de capot	2 capot fermé cover 45 mm in aluminium anodisé
Coupe transversale utile	696 mm <sup>2</sup>
Cloison de compartiment	2 compartiments

### Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1 :2005 EN 60598-2-2 CEI 1084-2-4 NF C 68-102 SS 424 10 32
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP30

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>

---

Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

---