



Principales

Gamme	OptiLine
Nom du produit	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Pôle
Type de produit	Pôle
Type de pôle	À deux faces
Finition de surface	Laqué
Mode de fixation du pôle	Installé par compression

Complémentaires

Information complémentaire	Réglage de la fixation de plafond 400 mm
Couleur	Blanc polaire (RAL 9003)
Dimension de l'ouverture frontale	45 mm
Matière	Aluminium laqué
Quantité du paquet 1 / Unité	Lot de 1
Hauteur	3100...3500 mm
Profondeur	90 mm
Largeur	116 mm

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1 :2005 EN 60598-2-2 CEI 1084-2-4 NF C 68-102 SS 424 10 32
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP40

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises