



### Principales

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Gamme                             | OptiLine            |
| Nom du produit                    | OptiLine 45         |
| Système d'installation de câblage | Pôle                |
| Type de produit                   | Pôle                |
| Type de pôle                      | À deux faces        |
| Finition de surface               | Anodisé             |
| Mode de fixation du pôle          | Installation mobile |

### Complémentaires

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Couleur                           | Naturel           |
| Dimension de l'ouverture frontale | 45 mm             |
| Matière                           | Aluminium anodisé |
| Quantité du paquet 1 / Unité      | Lot de 1          |
| Hauteur                           | 2450 mm           |
| Profondeur                        | 90 mm             |
| Largeur                           | 116 mm            |

### Environnement

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Normes                        | 73/23/EEC<br>93/68/EEC<br>EN 50085-1 :2005<br>EN 60598-2-2<br>CEI 1084-2-4<br>NF C 68-102<br>SS 424 10 32 |
| Température de fonctionnement | -25...60 °C   |
| Degré de protection (IP)      | IP30  |

### Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Sans SVHC REACH                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises   |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.