



### Principales

Gamme de produit	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Colonnette
Type de produit	Colonnette
Type de borne	À deux faces
Finition de surface	Anodisé

### Complémentaires

Couleur	Naturel
Mode de fixation	Vissé
Dimension de l'ouverture frontale	45 mm
Matière	Aluminium anodisé
Quantité du paquet 1 / Unité	Lot de 1
Hauteur	700 mm
Largeur	116 mm
Segment de marché	Résidentiel Petit commerce

### Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1 :2005 EN-AW-6063 NF C 68-102
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP30

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises