



Principales

Gamme de produit	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Colonnette
Type de produit	Colonnette
Présentation du produit	Vide
Type de borne	À deux faces
Finition de surface	Laqué

Complémentaires

Couleur	Blanc polaire (RAL 9003)
Mode de fixation	Vissé
Dimension de l'ouverture frontale	45 mm
Matière	Aluminium laqué
Quantité du paquet 1 / Unité	Lot de 1
Hauteur	90 mm
Largeur	116 mm

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1 :2005 EN-AW-6063 NF C 68-102
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP30

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises