



Principales

Gamme	OptiLine
Nom du produit	OptiLine 70
Système d'installation de câblage	Pôle
Type de produit	Pôle
Type de pôle	À une face
Finition de surface	Anodisé
Mode de fixation du pôle	Installé par compression

Complémentaires

Information complémentaire	Réglage de la fixation de plafond 400 mm
Couleur	Naturel
Dimension de l'ouverture frontale	70 mm
Matière	Aluminium anodisé
Quantité du paquet 1 / Unité	Lot de 1
Hauteur	3170...3570 mm
Profondeur	120 mm
Largeur	61 mm

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC CEI 1084-2-4 SS 424 10 32 EN-AW-6063
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP40

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises