



Principales

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Gamme | OptiLine |
| Nom du produit | OptiLine 70 |
| Système d'installation de câblage | Pôle |
| Type de produit | Pôle |
| Type de pôle | À une face |
| Finition de surface | Anodisé |
| Mode de fixation du pôle | Installé par compression |

Complémentaires

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Information complémentaire | Réglage de la fixation de plafond 400 mm |
| Couleur | Naturel |
| Dimension de l'ouverture frontale | 70 mm |
| Matière | Aluminium anodisé |
| Quantité du paquet 1 / Unité | Lot de 1 |
| Hauteur | 4170...4570 mm |
| Profondeur | 120 mm |
| Largeur | 61 mm |

Environnement

| | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Normes | 73/23/EEC 93/68/EEC CEI 1084-2-4 SS 424 10 32 EN-AW-6063 |
| Température de fonctionnement | -25...60 °C |
| Degré de protection (IP) | IP40 |

Durabilité de l'offre

| | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directive RoHS UE | Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE |
| Profil environnemental |  Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |