



Principales

Gamme de produit	OptiLine 70
Système d'installation de câblage	Colonnette
Type de produit	Colonnette
Type de borne	À deux faces
Finition de surface	Anodisé

Complémentaires

Couleur	Naturel
Mode de fixation	Vissé
Dimension de l'ouverture frontale	70 mm
Matière	Aluminium anodisé
Quantité du paquet 1 / Unité	Lot de 1
Hauteur	613 mm
Largeur	164 mm
Segment de marché	Résidentiel Petit commerce

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN-AW-6063 CEI 1084-2-4 SS 424 10 32
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP40

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises