Fiche produit
Caractéristiques

ISM20818
OptiLine 45 et 70 - joint de couvercle pour passage de plancher

Principales

Système d'installation de câblage	Colonnette Pôle
Type de produit ou équipement	Éclisse de jonction

Complémentaires

Type de pôle	À deux faces Une boîte d'installation Deux boîtes d'installation À une face
Type de borne	À une face À deux faces
Nuance de la couleur	Gris (RAL 7030)
Quantité du lot	Lot de 10
Finition de surface	Anodisé Laqué
Mode de fixation du pôle	Installé par compression
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)
Longueur	78 mm
Hauteur	20 mm
Largeur	50 mm
Segment de marché	Petit commerce Résidentiel

Environnement

Normes	EN 50085-1 :2005 NF C 68-102
Température ambiante de fonctionnement	-25…60 °C
Degré de protection (IP)	IP30

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.