



### Principales

Système d'installation de câblage	Colonnnette Pôle
Type de produit ou équipement	Pied de fixation

### Complémentaires

Type de pôle	À une face
Type de borne	À une face
Nuance de la couleur	Gris (RAL 9007)
Quantité du lot	Lot de 1
Finition de surface	Anodisé Laqué
Mode de fixation du pôle	Installé par compression
Mode de fixation	Par vis
Matière	Aluminium laqué
Longueur	102 mm
Hauteur	38 mm
Largeur	125 mm
Segment de marché	Résidentiel Petit commerce

### Environnement

Normes	EN 50085-1 :2005 NF C 68-102
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP30

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises