



Principales

Système d'installation de câblage	Pôle Colonnette
Type de produit ou équipement	Adaptateur

Complémentaires

Type de pôle	À deux faces À une face Une boîte d'installation Deux boîtes d'installation
Type de borne	À une face À deux faces
Nuance de la couleur	Aluminium métallique
Quantité du lot	Lot de 1
Finition de surface	Anodisé
Mode de fixation du pôle	Installé par compression
Matière	PC/ABS
Longueur	110 mm
Hauteur	60 mm
Largeur	63 mm
Segment de marché	Petit commerce Résidentiel

Environnement

Normes	EN 50085-1 :2005 NF C 68-102
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP30

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises