



Principales

Gamme de produit	Mureva
Type de produit ou équipement	Passe-câble
Couleur	Gris (RAL 7035)
Quantité par emballage	10 pièces

Complémentaires

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de câblage
Matière	SBS (styrène butadiène styrène)
Diamètre extérieur du câble	4...20 mm
Diamètre de perçage	23 mm

Environnement

Température de fonctionnement	-25...40 °C
Classe IP	IP55

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Yes
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises