



Principales

Gamme	Kaedra
Nom du produit	Kaedra XT
Type de produit ou équipement	Coffret étanche
Type d'extensibilité	Mini-coffret pour appareillage modulaire

Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Pas de 9 mm	8
Nombre de modules de 18 mm par rangée	4
Nombre total de modules de 18 mm	4
Nombre de rangées horizontales	1
Classe d'isolation électrique	Double isolation Classe II
Type de face avant	Fumé
[In] courant assigné d'emploi	32 A
Type de rail	DIN
Entrée de câble	: entrée défonçable
Nbre coupe-circuit auto PG ISO	2 Pg 16/21 4 Pg 16
Verrouillages optionnels	Avec clé
Matière du coffret	Enveloppe : polymère auto-extinguible
Largeur	110 mm
Hauteur	200 mm
Profondeur	119 mm
Couleur	Gris clair (RAL 7035)

Environnement

Normes	EN 62262
Tenue au feu	850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 se conformer à EN 50102
Robustesse mécanique	Chocs se conformer à ISO 179-1 A1
Caractéristiques environnement (UV)	Test de dégradation aux ultraviolets se conformer à ISO 4892-2 : 2013 Résistant aux UV : classe 5 se conformer à ISO 4582 : 2010
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui