



Principales

Gamme de produit	Canalis
Nom du produit	KN
Nom de l'appareil	KNA
Compatibilité produit	Canalis KNA goulotte jeu de barre 160 A
Type de produit ou équipement	Unité d'alimentation
Matière des barres	Aluminium
[Ie] courant assigné d'emploi	160 A
Tension assignée de service (Us)	230 à 500 V
Nombre de circuits	1
Polarité gaine électrique du jeu de barre	3L + N + PE L + N + PE
Type de protection	Sans protection
Type de commande	Sans
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Complémentaires

Équipement inclus	Cache isolant
Emplacement de montage	Gauche Droite
Mode d'installation	Par clips
Support de montage	Jeu de barres
Mode de raccordement	Cosse pour 95 mm ² souple Cosse pour 95 mm ² rigide
Largeur	356 mm
Profondeur	130 mm
Hauteur	185 mm
Poids du produit	2,8 kg
Normes	CEI 61439-6

Environnement

Degré de protection IP	IP55 conforming to CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conforming to CEI 62262

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes