



Principales

Gamme de produit	Canalis
Nom du produit	KS
Nom de l'appareil	KSA
Type d'offre	Advanced
Type de produit ou équipement	Coude
Description du jeu de barre	Écran coupe-feu sur sur mesure côté (un seul côté)
Compatibilité produit	Canalis KSA goulotte jeu de barre 500...1000 A
Application	Changement de direction
Matière des barres	Aluminium
Polarité gaine électrique du jeu de barre	3L + N + PE
[Ie] courant assigné d'emploi	1000 A à 35 °C
Degré de protection IP	IP55 conforming to CEI 60529
Tension assignée de service (Us)	230...690 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Angle de fonctionnement	90 °
Type de changement de direction	Direction 1: de chant à droite - neutre à haut
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Type de dimension	Sur mesure

Complémentaires

Longueur	700...1200 Mm pour côté A 290 mm pour côté B
Largeur	113 mm
Hauteur	146 mm
Emplacement de montage	Sur la goulotte
Position de montage	Toutes positions
Raccordement électrique	Contact coulissant lubrifié
Mode d'installation	Par vis
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-6

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK08 conforme à CEI 62262
--------------------	---------------------------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui

Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.