




Principales

Gamme de produit	Canalis
Nom du produit	KS
Nom de l'appareil	KSA
Compatibilité produit	Canalis KSA goulotte jeu de barre 100...250 A
Type d'offre	Classic
Type de produit ou équipement	Unité d'alimentation
Matière des barres	Aluminium
[Ie] courant assigné d'emploi	250 A
Tension assignée de service (Us)	230...690 V
Nombre de circuits	1
Polarité gaine électrique du jeu de barre	3L + N + PE
Type de protection	Sans protection
Type de commande	Sans
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Complémentaires

Équipement inclus	Cache isolant
Emplacement de montage	Central
Mode d'installation	Par vis
Support de montage	Jeu de barres
Matière du corps	Métal
Mode de raccordement	Cosse pour 240 mm ² souple Cosse pour 240 mm ² rigide
Largeur	585 mm
Profondeur	173,5 mm
Hauteur	436 mm
Poids du produit	13 kg
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-6

Environnement

Degré de protection IP	IP55 conforming to CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conforming to CEI 62262

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes