# Fiche produit
## Caractéristiques

# KSB250DB512
## Canalis - coffre 400x500x250 - 50/60Hz - 230/690V - commande électrique - droite



## Principales

| | |
|---|---|
| Gamme de produit | Canalis |
| Compatibilité de gamme | Canalis KS gaine électrique du jeu de barres |
| Type d'offre | Advanced |
| Type de produit ou équipement | Unité de dérivation |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 250 A à 35 °C |
| Type de protection | Disjoncteur: ComPact NSX250 |
| Equipement fournis | Disjoncteur à commander séparément |
| Mode d'installation | Platine avec polarité fixe |
| Polarité dérivation | 3L+PEN |
| Couleur | Blanc (RAL 9001) |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| Application | Distribution de puissance moyenne |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 400 V en fonction du dispositif de protection<br>500 V en fonction du dispositif de protection |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6,8 kV |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 400 V en fonction du dispositif de protection<br>500 V en fonction du dispositif de protection |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Type de commande | Commande électrique |
| Raccordement électrique | Cosses à sertir - ISO32 - câble : 70 mm² souple<br>Cosses à sertir - ISO32 - câble : 70 mm² rigide |
| Côté ouverture porte/couvercle | Droite |
| Mode de déconnexion de l'unité de dérivation | Par ouverture de la porte |
| Normes | CEI 61439-6<br>CEI 61439-1 |
| Matière du corps | Métal |
| Largeur | 500 mm |
| Profondeur | 303 mm |
| Profondeur (porte ouverte) | 727,5 mm |
| Poids du produit | 16 kg |

## Environnement

| | |
|---|---|
| Système de mise à la terre | TN-C |
| Degré de protection IP | IP55 conforming to CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK | IK08 conforming to CEI 62262 |

## Durabilité de l'offre

| | |
|---|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Directive RoHS UE | Conforme aux dérogations |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

| | |
|---|---|
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |