



Principales

Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	LA1LC
Type de produit ou équipement	Contact auxiliaire

Complémentaires

Compatibilité de gamme	TeSys TeSys Integral disjoncteur-contacteur
Emplacement de montage	Côté droit
Manœuvre des contacts auxiliaires	Instantané
Composition des contacts pôles	2F+1O pour état du contacteur 1 NO pour déclenché
[Ui] tension assignée d'isolement	690 V
[Ith] courant thermique conventionnel	6 A
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5 mm ² Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 2,5 mm ²
Poids du produit	0,17 kg

Environnement

Caractéristique d'environnement	Standard
---------------------------------	----------

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.