




Principales

Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	LA9G
Type de produit ou équipement	Base de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires d'installation
Compatibilité de gamme	TeSys G LC1G contacteur
Accessoires associés	LC1G115...225 LC1G205...245 LR9G115...225
Quantité du lot	Lot de 1

Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi	225 A
Degré de protection IP	IP20 conforming to CEI 60529
Hauteur	10 mm
Largeur	95 mm
Profondeur	110 mm
Epaisseur	3 mm
Poids du produit	0,3 kg

Environnement

Altitude de fonctionnement	3000 m sans déclassement 5000 m avec facteur de réduction
Normes	EN/CEI 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1
Degré de pollution	3 se conformer à CEI 60947-1
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-40...60 °C
Température ambiante de stockage	-60...80 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes