



Principales

Type de produit ou équipement	Plages
Accessoires associés	LC1G630...800

Complémentaires

Description des pôles	4P
Hauteur	150 mm
Largeur	280 mm
Profondeur	91,5 mm
Poids du produit	2 kg
Quantité du lot	Lot de 2

Environnement

Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529 (avec cache-bornes)
Degré de pollution	3 se conformer à CEI 60947-1
Altitude de fonctionnement	3000 m sans déclassement 5000 m avec facteur de réduction
Normes	EN/CEI 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 GB/T 14048.4
Certifications du produit	CE[RETURN]UKCA[RETURN]cULus
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante de stockage	-60...80 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes