



Principales

Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	LT6CT
Type de produit ou équipement	Transformateur de courant
Compatibilité de gamme	TeSys TeSys T contrôleur du moteur

Complémentaires

Rapport transformateur de courant	800/1
Précision	Classe 5P
Facteur de limite de précision	15
[Ui] tension d'isolement	690 V
Diamètre	10 mm
Section de câble	300 mm²
Hauteur	107 mm
Largeur	95 mm
Profondeur	25 mm
Poids du produit	0,68 kg

Environnement

Normes	CEI 60185 BS 7626
Température de l'air ambiant maximale en fonctionnement	50 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.