



Principales

Gamme	TeSys
Gamme de produit	TeSys Ultra
Nom de l'appareil	LUA
Type de produit ou équipement	Limiteur sectionneur
Accessoires associés	LUB LU2B

Complémentaires

[Ith] courant thermique conventionnel	32 A
Seuil d'activation	50 kA
Pouvoir de coupure	70 KA à 690 V 130 kA à <= 440 V
[Ui] tension assignée d'isolement	690 V se conformer à EN 60947-1 690 V se conformer à CEI 60947-1
Mode d'installation	Directe
Mode de raccordement	Connecteur 1 1...10 mm ² souple sans extrémité de câble Connecteur 1 1...6 mm ² souple avec extrémité de câble Connecteur 2 1...6 mm ² souple avec extrémité de câble Connecteur 2 1...6 mm ² souple sans extrémité de câble Connecteur 1 1,5...10 mm ² rigide Connecteur 2 1,5...6 mm ² rigide
Couple de serrage	1,9...2,5 N.M plat Ø 6 mm 1,9...2,5 N.m cruciforme Philips n° 2
Poids du produit	0,31 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.