



Principales

Type de produit ou équipement	Cosses serties
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion
Compatibilité de gamme	ComPacT NSXm TeSys TeSys GV4 TeSys TeSys BV4
Description des pôles	3P
Quantité du lot	Lot de 3
Courant nominal (In)	160 A

Complémentaires

Équipement inclus	Barrières d'interphase
Matière des conducteurs	Cuivre
Mode de raccordement	Cosse à sertir 1 câble(s) 95 mm ² - rigide Câble avec cosse 1 câble(s) 70 mm ² - souple

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.