



Principales

Nom de l'appareil	MT250
Type de produit ou équipement	Télécommande
Application	Moteur de réarmement automatique
Compatibilité de gamme	ComPacT nouvelle génération ComPacT NSX100 nouvelle génération ComPacT nouvelle génération ComPacT NSX160 nouvelle génération ComPacT ComPacT NSX DC nouvelle génération NSX100 DC ComPacT ComPacT NSX DC nouvelle génération NSX160 DC
Type de commande	Standard
[Uc] tension circuit de commande	250 V cc
Mode de montage du disjoncteur	Fixe
Courant nominal du châssis du disjoncteur	100 A 160 A

Complémentaires

Type de signal de commande	Impulsion Maintenu
Temps de réponse du disjoncteur	< 700 ms ouvert < 80 ms fermé
Fréquence de fonctionnement maximale	4 par minute
Puissance consommée en W	500 W - fermeture 500 W - ouverture
Équipement inclus	Adaptateur SDE
Verrouillages optionnels	1 à 3 cadenas Ø 5 à Ø 8 Cadenassage sur position OFF

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie