



### Principales

Gamme	MasterPact
Nom de l'appareil	unité de délai MN
Type de produit ou équipement	Auxiliaire temporisable
Application	Contrôle
Compatibilité de gamme	Masterpact MasterPacT MTZ1 disjoncteur Masterpact MasterPacT MTZ2 disjoncteur Masterpact MasterPacT MTZ3 disjoncteur
Type de déclencheur voltmétrique	Instantané

### Complémentaires

Durée de l'impulsion	200 ms
Plage de temporisation	0,25 s
[Uc] tension circuit de commande	100...130 V CA 50/60 Hz 100...130 V cc
Réglage du seuil en tension	0,35...0,7 Un ouvert 0,85 Un fermé
Puissance au maintien	4,5 VA
Courant démarrage alimentation	200 VA
Temps de réponse	0,25 s
Type d'offre	Pièce de rechange
Équipement fournis	1 fiche d'instruction

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
Sans PVC	Oui

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.