



Principales

Gamme	PowerLogic
Nom de l'appareil	LVCT
Type de produit ou équipement	Transformateur de courant
Tension de sortie	0,333 V
Raccordement électrique	Sur pôle: 1,8 m (AWG 18) 600 V
Destination du produit	BCPM BCPMS Enercept IEM3000 EM3500 EM4200 EM4900
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire pour mesure
Type de transformateur de courant	Équilibre distribué de l'unité principale
Courant nominal (In)	2000 A
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Complémentaires

Compatibilité de gamme

PowerLogic PowerLogic BCPM BCPMA compteur d'énergie multi-circuit
PowerLogic PowerLogic BCPM BCPMB compteur d'énergie multi-circuit
PowerLogic PowerLogic BCPM BCPME compteur d'énergie multi-circuit
PowerLogic PowerLogic BCPMS BCPMSCA compteur d'énergie multi-circuit
PowerLogic PowerLogic BCPMS BCPMSCB compteur d'énergie multi-circuit
PowerLogic PowerLogic BCPMS BCPMSCE compteur d'énergie multi-circuit
PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3502 compteur d'énergie
PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3550 compteur d'énergie
PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3555 compteur d'énergie
PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3560 compteur d'énergie
PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3561 compteur d'énergie
PowerLogic PowerLogic EM4200 EM4235 compteur d'énergie
PowerLogic PowerLogic EM4200 EM4236 compteur d'énergie
PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4904 compteur d'énergie multi-circuit
PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4908 compteur d'énergie multi-circuit
PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4914 compteur d'énergie multi-circuit
PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4928 compteur d'énergie multi-circuit
Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3455 compteur d'énergie
Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3465 compteur d'énergie

Précision de mesure	1 % 10 à 100 %
---------------------	----------------

Environnement

Humidité relative	95 %
Température ambiante de fonctionnement	-15...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Largeur	Interne: 62 mm Externe: 151 mm
Profondeur	30 mm
Hauteur	Interne: 139 mm Externe: 201 mm
Poids du produit	0,87 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui