



Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G boîtier PrismaSeT PrismaSeT P unité fonctionnelle PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 boîtier
Type de plastron	Découpe Modulaire
Produit installé	TeSys : fixe GV2L TeSys : fixe GV2LE TeSys : fixe GV2ME TeSys : fixe GV2P TeSys : fixe GV2RTn Vigilohm : IM20 Vigilohm : IM20H Vigilohm : fixe IM9 Vigilohm : IM9 Vigilohm : fixe IM9-OL Vigilohm : IM9-OL Acti 9 : appareil de mesure Multi 9 : appareil de mesure Acti 9 : fixe dispositif modulaire <= 40 A Multi 9 : fixe dispositif modulaire <= 40 A Vigirex : RH10 Vigirex : RH197M Vigirex : RH21 Vigirex : RH99
Description des pôles	9 x3P: rail modulaire support: GV2L 9 x3P: rail modulaire support: GV2LE 9 x3P: rail modulaire support: GV2ME 9 x3P: rail modulaire support: GV2P 9 x3P: rail modulaire support: GV2RTn

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Coffret Pack - largeur 555 mm Coffret Pack - largeur 600 mm
Pas de 9 mm	48
Nombre de modules de 18 mm par rangée	24
Nombre de modules verticaux (50 mm)	3
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier
Finition de la surface	Mat Texturé
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	150 mm
Largeur	500 mm

Poids du produit	0,54 kg
Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	600 mm PrismaSeT G armoire TeSys GV2L fixe 3P 9 direct 3 600 mm PrismaSeT G coffret TeSys GV2L fixe 3P 9 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule TeSys GV2L fixe 3P 9 direct 3 600 mm PrismaSeT G armoire TeSys GV2LE fixe 3P 9 direct 3 600 mm PrismaSeT G coffret TeSys GV2LE fixe 3P 9 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule TeSys GV2LE fixe 3P 9 direct 3 600 mm PrismaSeT G armoire TeSys GV2ME fixe 3P 9 direct 3 600 mm PrismaSeT G coffret TeSys GV2ME fixe 3P 9 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule TeSys GV2ME fixe 3P 9 direct 3 600 mm PrismaSeT G armoire TeSys GV2P fixe 3P 9 direct 3 600 mm PrismaSeT G coffret TeSys GV2P fixe 3P 9 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule TeSys GV2P fixe 3P 9 direct 3 600 mm PrismaSeT G armoire TeSys GV2RTn fixe 3P 9 direct 3 600 mm PrismaSeT G coffret TeSys GV2RTn fixe 3P 9 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule TeSys GV2RTn fixe 3P 9 direct 3 600 mm PrismaSeT G armoire Vigilohm 4 3 600 mm PrismaSeT G coffret Vigilohm 4 3 600 mm PrismaSeT G armoire Vigilohm fixe 6 3 600 mm PrismaSeT G coffret Vigilohm fixe 6 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Vigilohm 6 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Acti 9 appareil de mesure 3 600 mm PrismaSeT G armoire Acti 9 dispositif modulaire <= 40 A fixe 48 direct 3 600 mm PrismaSeT G coffret Acti 9 dispositif modulaire <= 40 A fixe 48 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Acti 9 dispositif modulaire <= 40 A fixe 48 direct 3 600 mm PrismaSeT G armoire Multi 9 dispositif modulaire <= 40 A fixe 48 direct 3 600 mm PrismaSeT G coffret Multi 9 dispositif modulaire <= 40 A fixe 48 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Multi 9 dispositif modulaire <= 40 A fixe 48 direct 3 600 mm PrismaSeT G armoire Vigirex 8 direct 3 600 mm PrismaSeT G coffret Vigirex 8 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Vigirex 8 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Vigirex 6 3 600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack Acti 9 dispositif modulaire <= 40 A fixe 48 direct 6 600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack Multi 9 dispositif modulaire <= 40 A fixe 48 direct 6

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes